



Šta se nalazi u kutiji




1. Napuhavajući okvir
2. Projekcijsko platno
3. Pumpa za zrak (uključuje USB-C kabel, nastavak za zrak i zračno crijevo)
4. Uža za pričvršćivanje × 4 (već pričvršćena na napuhavajući okvir)
5. Zemljani klinovi × 4
6. Vreće za vodu × 4
7. Torba za skladištenje (uključuje komplet za popravku)

Početak upotrebe

1. Otvaranje projekcijskog platna




- ① Izvadite platno iz torbe za skladištenje.



- ② Raspakirajte platno i položite ga ravno.

2. Postavljanje pumpe za zrak

Pregled pumpe za zrak



1. Tipka za napajanje

- Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje pumpe.
- Kratko pritisnite jednom za provjeru nivoa baterije. Ikona baterije postat će crvena kada je baterija pumpe ispod 30%. Prekinite upotrebu i napunite prije sljedeće upotrebe.

2. Pokreni / Pauza

3. Smanji tlak

4. Povećaj tlak

5. Prekidač načina rada

6. Prekidač LED svjetla


- LED svjetlo je namijenjeno samo za hitne slučajeve.

7. Otvor za ispuštanje zraka


8. Otvor za napuhavanje

9. USB-C priključak (kabel za punjenje uključen)


Postavljanje pumpe za zrak



① Pritisnite i držite tipku za napajanje da biste je uključili.



② Povežite zračno crijevo s otvorom za napuhavanje.



③ Odaberite način: 200" ekran, 120" ekran ili prilagođeni način.




Način 200": Podržava 200-inčno platno; tlak zraka: 3.0 PSI.

Način 120": Podržava 120-inčno platno; tlak zraka: 3.5 PSI.


Prilagođeni način: Za napuhavanje drugih proizvoda prebacite na Prilagođeni način i prilagodite tlak zraka prema potrebi.

3. Napuhavanje i postavljanje platna


Završetak napuhavanja traje oko 5 minuta.



① Otvorite kapicu ventila koja se nalazi na dnu napuhavajućeg okvira.




② Umetnite zračno crijevo u ventil i zategnite ga okretanjem udesno.



③ Pritisnite tipku Pokreni/Pauza na pumpi za zrak i napuhnite dok se pumpa ne zaustavi automatski.




Kada je napuhavanje završeno, pumpa će se automatski zaustaviti i prikazati "FUL" na digitalnom ekranu.



④ Postepeno podignite platno u uspravni položaj.




Pumpa za zrak može biti ovješena tijekom upotrebe. Osigurajte da je stabilna i da ne visi.




⑤ Nakon napuhavanja isključite crijevo.

4. Dodatno učvršćivanje


Korištenje užadi za pričvršćivanje i zemljanih klinova




① Ubacite zemljani klin na odgovarajuće mjesto.




② Zavežite čvor na kraju užeta za pričvrščivanje i pričvrstite ga na kopču za užad.




③ Provucite užad kroz kopču i zakačite je na zemljani klin.




④ Držite užad blizu kraja pri platnu. Stisnite i pomaknite kopču prema gore da biste zategnuli.



Korištenje vreća za vodu




①Otvorite poklopac i napunite vreću vodom do kraja.





②Zatvorite poklopac, zatim vreću čvrsto pritisnite uz bazu platna.

Montiranje prednjeg surround zvučnika Nebula X1 Pro




①Otvorite montažnu kukicu za zvučnik.



②Poravnajte montažni utor na stražnjoj strani zvučnika s kukom i osigurajte ga na mjestu.

Skladištenje








Završetak ispuštanja zraka traje oko 3 minute.



①Uklonite prednji surround zvučnik i zatvorite montažnu kukicu.

②Otvorite kapicu ventila koja se nalazi na dnu napuhavajućeg okvira.



③Pritisnite i zavrните žuti ventil udesno da biste kontinuirano ispuštali zrak i pustite zrak dok se platno ne slegne.



④ Koristite pumpu za zrak za ispuštanje:


- Prebacite crijevo na otvor za ispuštanje zraka. Umetnite drugi kraj crijeva u ventil, odaberite način 200" i pritisnite tipku Pokreni/Pauza. Ispraznite dok se pumpa ne zaustavi automatski.


Presavijanje projekcijskog platna



① Presavijte kratku stranu na pola dva puta.

② Presavijte svaku dugu stranu jednom prema centru, zatim zamotajte platno. Pri presavijanju komprimujte ga što je više moguće kako bi stalo u torbu za skladištenje.







③ Stavite platno u torbu za skladištenje, pričvrstite ga trakama i zatvorite patent.

④ Spakirajte pumpu za zrak, zemljane klinove i ostale dodatke u torbu za pribor i zatvorite patent.


Korištenje kompleta za popravku




U slučaju oštećenja ventila:



① Otvorite komplet za popravku i izvadite alat za ventil.



② Poravnajte alat za ventil s oštećenim ventilom i okrenite ga protivno od kazaljke na satu otprilike tri puta da uklonite ventil.



③ Umetnite zamjenski ventil, okrenite ga u smjeru kazaljke na satu otprilike tri puta, a zatim upotrijebite alat za ventil da ga čvrsto zategnete.

U slučaju oštećenja napuhavajućeg okvira:

① Otvorite komplet za popravku i izvadite zakrpu za popravak.

② Izrežite zakrpu na odgovarajuću veličinu prema oštećenom području.

③ Nanesite specijalizirano ljepilo (nije priloženo) na oštećeno područje i na zakrpu te pričekajte oko 30 minuta (ovisno o vrsti ljepila).

④ Nanesite zakrpu na oštećeno područje, čvrsto pritisnite kako biste uklonili mjehuriće zraka prije ponovnog napuhavanja. *les before inflating again.*

Komplet za popravku također uključuje jedan spojnik ventila za zamjenu.

Specifikacije

Platno

Veličina bijelog platna: 200 inča
Materijal okvira: mrežasta tkanina presvučena PVC-om
Materijal platna: poliester
Omjer pojačanja: 1.0
Vidno polje (FOV): preko 160°
Dimenzije: 5786 mm (D) x 3340 mm (V) x 2099 mm (Š)

Pumpa za zrak

Dimenzije: 206 × 145 × 86 mm
Težina: 1.8 kg
Tip motora: visokobrzinski bezčerkasti motor
Vrijeme napuhavanja i ispuštanja: unutar 8 minuta
Buka pri napuhavanju: ≤75 dB
Trajanje baterije: 5000 mAh, 3 puna ciklusa napuhavanja i ispuštanja
Vrijeme punjenja: PD 2,5 sata (45W)
Povezivanje: crijevo s brzom spojkom

Kućište za skladištenje

Materijal: tvrda plastika + poliester
Dimenzije: 1100 x 650 x 550 mm

Dodatna oprema za učvršćivanje

Zemljani klin

Dimenzije:ø6 mm x 25 cm
Težina: 204 g x 4

Uže za pričvršćivanje

Dimenzije:ø7 mm x 4 m
Težina: 48 g x 4

Vreća za vodu

Dimenzije: 74 x 37 cm
Maksimalno opterećenje: 20 kg

Komplet za popravku

Dimenzije:ø73 mm x 185 mm
Zamjenski ventil za zrak x 1
Alat za ventil x 1
Tkaninske zakrpe x 4
Spojnik ventila x 1

Funkcije pristupačnosti i kompatibilnosti

- 1. Fizička pristupačnost
 - Pumpa za zrak i otvori ventila dizajnirani su s velikim, lako hvatljivim površinama pogodnim za korisnike s ograničenom spretnosti.
 - Postupak postavljanja ne zahtijeva fine motoričke vještine izuzev osnovnog poravnanja i spajanja crijeva.
- 2. Vizualna pristupačnost
 - Otisnute oznake i oznake na platnu imaju visok kontrast (crno na bijelom) i omjer kontrasta najmanje 4,5:1.
 - LED pokazivač ima različita stanja boja (zelena / crvena) koja označavaju rad i status niske baterije.
 - Vodič za brzo pokretanje i Uputstvo za upotrebu dostupni su u PDF formatu s većim fontom i u verzijama pristupačnim čitačima ekrana (tagirani PDF).
- 3. Auditivna pristupačnost
 - Pomoćni videozapisi uključuju opisne audio zapise za sve ključne korake sklapanja.
 - Proizvod ispušta samo prekidajuće zvukove ispod 75 dB, čime se izbjegava auditivna nelagoda.